



**STRØM &
TILKOBLINGER**

TIL GECKO 636 KONTROLLBOKS OG
338 - 390 BOKSER.



SVENSKA
BAD

SWEDISH DESIGN & QUALITY
SINCE 1995

Tilkoblinger til Svenska Bad/ Pro med Gecko 636 boks

338 - 390 boks.

Man har 3 muligheter for tilkobling.

1 fas 230 Volt

2 fas 230 Volt (3 fas tilkobling der L3 brukes på N leder)

3 fas 400 Volt

Oppsett for 636 boks (nyeste)

Fase tilkobling	Tilkoblingspunkt	Jumpere/Plassering – sorte kabler
1	L1 – N - G	P37 – P49 / P50 – P26
2	L1 – L2 – N – G (her brukes L3 på N)	P37 – P26 / P50 – P49
3	L1 – L2 – N – L3 – G	P37 – P38 / P50 – P49

Oppsett for 338 - 390 boksene

Fase tilkobling	Tilkoblingspunkt	Jumpere/Plassering – sorte kabler
1	L1 – N - G	P10 – P74 / P7 – P13
2	L1 – L2 – N – G (her brukes L3 på N)	P13 – P74
3	L1 – L2 – N – L3 – G	P7 – P10 / P11 – P13

Standard oppsett fra fabrikken er 3 Fase tilkoblingen på 400 Volt.

NB!

Hvis man ikke skal benytte 400 Volt så må man flytte Jumpere fra de plassene de står på og til de riktige i henhold til hvilken fase tilkobling som skal benyttes i badet. Man finner også dette på baksiden av lokket på kontrollboksen i badet.

Earl må ha minimum 20 ampere 1 fas 230, eller 16 ampere 3 fas 400 Volt.

Denver/VIKEN/KÄLLAN/FJORDEN samme spesifikasjoner som Earl.

Vancouver/FORSEN/FLODEN 25 ampere 1 fas 230, men skal man kunne benytte varmeelement sammen med pumper kreves det 32 ampere eller 16 ampere 3 fas 400 Volt.